


## Arteko-Elastik

96870 ff



### Descripción del producto

Espátula solvente en agua con cuerpo y gran elasticidad a base de altos polímeros. Elasticidad constante y de larga duración aún en caso de exposición a la intemperie. Evita la absorción auxiliar de agua a través de madera de contrahilo.

### Campos de aplicación

Ventanas y puertas de madera (peldaños y juntas en V)

### Forma de aplicación

Prensa de masticado o espátula japonesa

### Primera capa

#### **Barnizado:**

1 x Aquawood TIG 57701 (ver ficha técnica)  
 Secado intermedio al menos 4 horas  
 1 x Aquawood Intermedio 53663 (ver ficha técnica)  
 Secado intermedio al menos 2 horas  
 1 x Arteko-Elastik 96870 ff

#### **Lacado:**

1 x Aquawood TIG U 57600 (ver ficha técnica)  
 Secado intermedio al menos 4 horas  
 1 x Aquawood Intermedio 53663 (ver ficha técnica)  
 Secado intermedio al menos 2 horas  
 1 x Arteko-Elastik 96870 ff

**Observación:** utilizar el relleno de inyección ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 para el recubrimiento intermedio en vez de Aquawood Intermedio.

### Capa de terminación

#### **Barnizado:**

Aquawood DSL Spritzqualität (calidad de inyección) 51751 (ver ficha técnica)

#### **Lacado:**

Laca acrílica de inyección ADLER Acryl-Spritzlack (ver ficha técnica)

### Dilución

Utilizar sin diluir

### Temperatura de procesado y del objeto

No bajo + 10 °C  
 La humedad alta y/o las bajas temperaturas retrasan el secado.

### Tiempo de secado (temperatura ambiente 20 °C)

2 a 4 horas según la humedad y cantidad de aplicación

### Utensilios de trabajo

Limpie con agua inmediatamente tras el uso. Remueva los restos de pintura con ADLER Aqua-Cleaner 80080 o con el mordente ADLER Abbeizer 95125.

10-09 (sustituye a 11-03)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Nuestras instrucciones se basan en el conocimiento actual y deben aconsejar al comprador / usuario de acuerdo con el mejor saber y entender, pero deben armonizarse de forma individual según las áreas de aplicación y las condiciones de procesamiento. El comprador / usuario decide sobre la idoneidad y la aplicación del producto suministrado, por lo cual recomendamos preparar una muestra para comprobar la idoneidad del producto. Por lo demás sirven nuestras condiciones generales de venta. Todas las hojas de datos anteriores pierden su validez por medio de esta emisión. Nos reservamos el derecho a modificar los tamaños de los envases, los colores y los grados de brillo disponibles.

Continuación

Arteko-Elastik 96870 ff

**Tamaño del recipiente**

Cartucho de 320 ml

**Almacenamiento**

Frío pero protegido contra heladas

**Caducidad**

1 año en recipientes originales cerrados.

**Tonos**

blanco 96870  
transparente 96871