

## ADLER DD-Härter

## 82001

Utwardzacz na bazie rozpuszczalnika do lakieru ADLER DD-Isoliergrund 25103 dla przemysłu i rzemiosła.


### OPIS PRODUKTU

#### Informacje ogólne

Utwardzacz poliizocyanianowy na bazie rozpuszczalnika.

#### Zastosowania

Komponent utwardzacza do lakieru ADLER DD-Isoliergrund 25103 do mebli i elementów wyposażenia wnętrz.



### PRZERABIANIE

#### Wskazówki przerabiania

#### dotyczące

- Po dodaniu utwardzacza ADLER DD-Härter 82001 do lakieru natychmiast starannie wymieszać.
- Informacje dotyczące zastosowania, dodawanych ilości i czasu przydatności mieszaniny do użytku są zawarte w odpowiedniej karcie technicznej dla lakieru ADLER DD-Isoliergrund 25103.

### INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

#### Wielkości pojemników

900 g  
4 kg

### INNE INFORMACJE

#### Trwałość / przechowywanie

6 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach



Pojemniki chronić przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego, mrozem, nie przechowywać w temperaturze powyżej +30°C!

Pojemniki zamykać, żeby uniknąć wniknięcia wilgotności.

#### Dane BHP

Proszę zapoznać się z Kartą Charakterystyki dla produktu. Aktualną wersję można ściągnąć ze strony [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).



01-12 ZKL 8204

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz  
Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)  
Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, [www.adler-lakiery.pl](http://www.adler-lakiery.pl)

Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku.