

ADLER SILIKAT GWK**40331****Fissativo concentrato diluibile all'acqua****Descrizione del prodotto**

Fissativo concentrato per consolidare ed omogeneizzare il fondo, per una migliore silicizzazione, ma anche da utilizzare come diluente per le pitture a base di silicati ADLER Tiromin e ADLER Tirokat. Base: silicato di potassio.

Caratteristiche particolari

Non contiene pigmenti, privo di solventi, permeabile al vapore acqueo, fortemente alcalino.

Campi di utilizzazione

Fondo studiato per tutti i tipi di fondi minerali assorbenti, sabbiosi nonché leggermente sfarinosi (calce, calcestruzzo, intonaco di cemento, pietra naturale, pietra arenaria calcarea, opera muraria di mattoni, vecchie pitture a base di silicati e minerali).

Applicazione

A pennello o a spuzzo

Preparazione del fondo

- Chiudere piccole fessure, buchi o inuguaglianze con adeguata malta pronta per l'applicazione per facciate a base di calce o cemento.
- Lasciare bene asciugare per 2 -3 settimane gli intonachi freschi. Applicare correttamente dei fluosilicati su parti vecchie del muro che sono state trattate con intonaco fresco oppure sulle parti farinose della superficie di intonaco. Spazzolare le efflorescenze di sali asciutte ed eliminare le fonti di esse.
- Eliminare meccanicamente alghe, muschio e muffa e trattare di seguito le parti colpite con concentrati antimuffa adatti.
- Eliminare idropitture con lo Sverniciatore ADLER Abbeizer e apparecchi ad alta pressione.

10-06 (sostituisce 1-96)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, Tel. +43-5242-6922-432

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Fondo	<p>Pretrattare i fondi assorbenti o leggermente sfarinosi con il silicato ADLER Silikat GW, diluito 1:1 con acqua, per compattare ed omogeneizzare il supporto e per raggiungere una migliore sicilizzazione e lavorazione. Se si tratta di fondi molto assorbenti e sabbiosi eventualmente applicare bagnato su bagnato 2 mani del silicato ADLER Silikat GW, diluito 1:1 con acqua.</p> <p>Evitare in ogni caso che il fondo asciutto brilli!</p> <p>ADLER Silikat GW deve avere la possibilità di penetrare nel fondo.</p> <p><i>Coprire bene vetro, ceramica, pietra naturale, clinker, metalli o superfici verniciate ed eliminare immediatamente schizzi di pittura.</i></p>
Prima e seconda mano	ADLER Tiromin o ADLER Tirokat
Diluente	Acqua, al massimo 1:1
Tempo di essiccazione (Temperatura ambiente 20° C)	Sovraverniciabile dopo ca. 10 ore
Temperatura minima per la lavorazione e del fondo	+ 5° C L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.
Utensili	Lavare gli utensili subito dopo l'uso con acqua saponata. Eliminare schizzi di pittura immediatamente con acqua.
Resa (per mano)	6-8 m ² /l (non diluito)
Magazzinaggio	Al fresco, ma protetto dal gelo
Durata del prodotto	1 anno in confezioni originali non aperte
Confezioni	1 l, 5 l, 10 l (confezioni di plastica)
Tonalità	incolore, non colorabile
Indicazioni tecniche di sicurezza	ADLER Silikat GW è fortemente alcalino. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di pittura. Consultare la Scheda di sicurezza.